

非トルエン キシレン【環境対応型2液ウレタンプラサフ】

「環境」「仕上がり」を、
考えるときにコレに決まり。

HG SAFU

HighGrade ハイグレード サフ

HGな下地で仕上がりが決まる!

ハイグレード

- 322-2951 ハイグレード サフ ホワイト 4kg
- 322-2952 ハイグレード サフ ダークグレー 4kg
- 322-2953 ハイグレード サフ 専用硬化剤 800g



HGサフホワイト 80:20 50:50 20:80 HGサフダークグレー



Isamu



特長

- 環境性に優れています。
非TX (PRTR法対応)トルエン・キシレン含有率1%未満
- 優れた平滑性でノンサンディング
- トマリ向上「HGカラーチャートシステム」
- シール性に優れ、仕上り外観良好

HGカラーチャートシステム

上塗り塗色に合わせて、下塗りを選定できます。

ホワイト系	ライトピンク系	シルバー系	マルーン系	ダークブルー系
3CP系	ライトブルー系	ベージュ系	ダークグリーン系	ブラックマイカ系
イエロー系	ライトグリーン系	レッドパール系	ブルーパール系	ブラック系

使用方法

■配合比 (重量比)

HGサフ 専用硬化剤 シンナー
100 : 20 20~40%

膜厚 50~100ミクロン

※希釈は上塗り用シンナーをご使用下さい。
適用シンナー: コモシンナー・AUシンナー・アクロベースシンナー (20シンナーまで)
・2液ブラサフ共通シンナー

■可使時間 1h/常温23℃

■乾燥時間 4h/常温23℃ 25min/60℃

■バンパー仕様 バンパー仕様は軟質スポイラー硬化剤をご使用下さい。

HGサフ 軟質スポイラー硬化剤 シンナー
100 : 25 20~40%

膜厚 50~100ミクロン

※希釈は上塗り用シンナーをご使用下さい。
適用シンナー: コモシンナー・AUシンナー・アクロベースシンナー (20シンナーまで)
・2液ブラサフ共通シンナー

■可使時間 2h/常温23℃


■乾燥時間 ※強制乾燥をして下さい 1h/60℃

Point

■新品パーツでの工程 (電着パーツ)



■補修箇所での工程



使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

- 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
- 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
- 保護メガネを必ずかけてください。目に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。

2. スプレーミストを吸い込まない

塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

- スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と同じ様な症状
重傷: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。

気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既応症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

1. 硬化剤: 硬化剤は空気中の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。

2. ベース: ベースは使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

ISAMU イサム塗料株式会社

営業企画部 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(565)0210 FAX077(565)0067
 東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364