

# 速乾型ウレタンプラサフ

◆ノンサンプラサフ



◆主剤 10 : 1 硬化剤

(シンナー50~80%)



| 品番                   | 製品名                           | 容量              | 特長・備考   |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| 322-3977             | ノンサンプラサフ                      | 4kg<br>16kg     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●キメが細く、吸込みがない。</li> <li>●乾燥性がすぐれています。</li> <li>●シール効果、耐プリスター性も抜群です。</li> </ul> |
| 322-2770             | 2液プラサフ共通硬化剤                   | 400g            |   |
| 004-2828<br>004-2827 | 2液プラサフ共通シンナー<br>2液プラサフ共通シンナーS | 3.785 ℓ<br>16 ℓ |   |

## 可使時間・研磨可能時間

| 温度  | 可使時間 | 研磨可能時間 |
|-----|------|--------|
| 10℃ | 10時間 | 3時間以上  |
| 20℃ | 5時間  | 2時間以上  |
| 30℃ | 2時間  | 1時間以上  |
| 60℃ | —    | 20分以上  |

可使時間は主剤＋硬化剤＋シンナーの値です。  
シンナーは2液プラサフ共通シンナー使用。